



Innovation Technical
Chemical Concept

DÉTACHANT

AVANT LAVAGE



- **ÉLIMINE LES TÂCHES REBELLES**
- **EFFICACE DÈS 30°C**
- **ÉVITE LE CYCLE DE PRÉLAVAGE**

AVANTAGES

- *Élimine les taches rebelles*
- *Efficace sur les taches de sang, chocolat, herbe, vin, graisse, transpiration, maquillage, ...*
- *Efficace dès 30 °C*
- *Mousse pénétrante active directement au coeur des fibres qui dissout et élimine directement les taches*
- *Évite le cycle de pré-lavage*



Innovation Technical
Chemical Concept

Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks
69009 LYON - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94
Email: contact@it2c-sas.com



APPLICATIONS

Détachant textile avant lavage pour tous types de textiles.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Agiter avant emploi
- Vaporiser à une distance d'environ 15 cm de la tache
- Ne pas frotter
- Laisser agir 2 à 3 minutes, puis laver en machine ou à la main
- Pour les tissus et textiles délicats, procéder à un essai sur une partie cachée du textile



RÉGLEMENTATION

DANGER. Contient 2-PROPYLHEPTANOETHOXILATE. Contient BENZISOTHIAZOLINONE.

Peut produire une réaction allergique. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque des lésions oculaires graves. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

COMPOSITION : hydrocarbures aliphatiques : 15% ou plus mais moins de 30%. Agents de surface non ioniques : 5% ou plus mais moins de 15%. Agents de surface anioniques : moins de 5%. Conservateurs (BENZISOTHIAZOLINONE). En cas d'urgence, contacter le +33 (0)1 45 42 59 99 (INRS pour la France).



CARACTÉRISTIQUES

Aspect..... base aqueuse
Couleur..... incolore
Densité..... 1,00 ± 0,01
Composition..... eau, tensioactifs, additifs
Gaz propulseur..... butane / propane
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP.....
GHS02/GHS05
Stockage..... hors gel et forte chaleur
Matériau emballage..... acier recyclable



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Référence..... AE105300
Contenu..... détachant liquide
EAN 13..... 3 770 000 368 277
UV..... aérosol de 405 / 300 ml
PCB..... colis de 12 aérosols
144 PCB / Pal..... 6 couches de 24 colis
Dimensions boîtier (mm) : d x h..... 52 x 195
Dimensions colis (cm) : L x l x h..... 21,5 x 16,0 x 24,5
Poids net..... 3,20 kg
Poids brut..... 4,40 kg
Soumis à TGAP..... non